

COMELIT Gong supplémentaire AP 1229A

Numéro de référence 1299-1229A



Description du produit

COMELIT Gong supplémentaire AP 1229A

Gong supplémentaire pour la reproduction de la tonalité d'appel. Raccordement au moyen de la borne de dérivation art. 1214/2C à la ligne de bus 2 fils. Complet, y compris unité de dip-switch pour la programmation du code d'abonné, bornes pour l'entrée de l'appel de la station de porte ainsi que la répétition de l'appel et la borne de dérivation art. 1214/2C.

Information importante

Caméra ou préparation de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Caractéristiques du produit

Technique de raccordement 2 fils

Dimensions

| | |
|------------------|------|
| Largeur en mm | 125 |
| Hauteur en mm | 95 |
| Profondeur en mm | 24,0 |
| Poids en kg | 0,5 |